



Keičiamų kumštelių rinkinys, 3 vnt., Tinka griebtuvams: 200



Užsakymo data

Užsakymo numeris	313400 200
GTIN	4019208193380
Produktų klasė	33R

Aprašymas

Modelis:

Tiksliai išfrezuoti grioveliai ir dantukai, oksiduoti.

Apdirbama medžiaga:

Kokybiškas produktas iš 16MnCr5.

Tinka:

Schunk, Röhmm ir kitų gamintojų **mechanizuoto užspaudimo griebtuvams**.

Priedai pasirinktinai:

Spraustukai Nr. 313505–313605.

Pastaba:

- Norint pritaikyti kumštelius tekimo griebtuvui reikia sutikrinti dantukų formą, griovelio plotį (D) ir atstumus tarp kiaurymių (a, b).
- Keičiami kumšteliai iš aliuminio, pagal užsakymą.

Techninis aprašymas

Plotis B	36 mm
Sriegiams DIN 912	M12
Atstumas tarp kiaurymių b	19 mm
tinka griebtuvams	200 mm
Atstumas tarp kiaurymių a	12 mm
Aukštis H	53 mm

Ilgis L	75 mm
Griovelio plotis D	17 mm
Produkto rūšis	Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos