

Garant
Pereinamoji įvorė MK kotui su priveržimo sriegiu, HSK-A 63, MK vidinis: 3

Užsakymo data

Užsakymo numeris	306750 3
GTIN	4045197505125
Produktų klasė	31A

Aprašymas
Modelis:

- Išorinis ir vidinis kūgis nušlifuoti tiksliai pagal žingsnį.
- Su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui.
- Tikslus šlifavimas (mažas radialinis mušimas!).
- HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890.

Pjovimo technika: HSC

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 140 mm

Išorinis Ø D: 40 mm

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	140 mm
Vidinis Morzės kūgis	3
Išorinis Ø D	40 mm
Laikiklis	HSK-A 63
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 8000 min ⁻¹

Radialinio mušimo tikslumas	≤8 μm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Adapterio laikiklis