



## Keičiamų kumštelių rinkinys, 3 vnt., Tinka griebtuvams: 200



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	313450 200
GTIN	4019208193458
Produktų klasė	33R

### Aprašymas

#### Modelis:

**Tiksliai išfrezuoti** grioveliai ir dantukai, **oksiduoti**.

Nupjauta įstrižai mažiems užspaudimo Ø.

#### Apdirbama medžiaga:

Kokybiškas produktas iš 16MnCr5.

#### Tinka:

Schunk, Röhme ir kitų gamintojų **mechanizuoto užspaudimo griebtuvams**.

#### Priedai pasirinktinai:

Spraustukai Nr. 313505–313605.

#### Pastaba:

- **Norint pritaikyti kumštelių tekimo griebtuvui reikia sutikrinti dantukų formą, griovelio plotį (D) ir atstumus tarp kiaurymių (a, b).**
- **Keičiami kumštelių iš aliuminio, pagal užsakymą.**

### Techninis aprašymas

Ilgis L	98 mm
Plotis B	35 mm
tinka griebtuvams	200 mm
Aukštis H	40 mm
Atstumas tarp kiaurymių a	15 mm
Atstumas tarp kiaurymių b	22 mm

Griovelio plotis D	17 mm
Sriegiams DIN 912	M12
Produkto rūšis	Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos