



T formos spraustukas, Griovelio plotis D: 21 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	313570 21
GTIN	4019208193649
Produktų klasė	33R

Aprašymas

Modelis:

Tiksliai nušlifuoti ir termiškai pagerinti.

Tinka:

visiems **standartiniams** šių **gamintojų** griebtuvams: Schunk, Forkardt, Röhmm ir SMW (smailus dantytumas).

Tinka:

Röhmm: KFD 250-315, KFH 250-315

Tiekimo sudėtis:

Su varžtais DIN 912 – 12.9!

Pastaba:

Kitų matmenų T-formos spraustukai tiekiami pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

maksimalus užveržimo momentas	150 Nm
Aukštis H	25,5 mm
Griovelio plotis D	21 mm

Sriegis G	M16
Pakopos aukštis h	11 mm
Produkto rūšis	Bazavimo kaladėlė