

**Keičiamų kumštelių rinkinys, 3 vnt., Tinka griebtuvams: 254****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	313750 254
GTIN	4019208193779
Produktų klasė	33R

Aprašymas**Modelis:**

Nupjauta įstrižai mažiems užspaudimo Ø.

Tiksliai išfrezuoti grioveliai ir dantukai, **oksiduoti**.

Uždedami kumšteliai, minkšti, ilgi, dantukų forma 1,5×60°.

Apdirbama medžiaga:

Kokybiškas produktas iš 16MnCr5.

Tinka:

Schunk, Röhmm ir kitų gamintojų **mechanizuoto užspaudimo griebtuvams**.

Priedai pasirinktinai:

Spraustukai Nr. 313505–313605.

Pastaba:

- **Norint pritaikyti kumštelius tekimo griebtuvui reikia sutikrinti dantukų formą, griovelio plotį (D) ir atstumus tarp kiaurymių (a, b).**
- **Keičiami kumšteliai iš aliuminio pagal paklausimą.**

Techninis aprašymas

Atstumas tarp kiaurymių a	30 mm
tinka griebtuvams	254 mm
Aukštis H	40 mm
Ilgis L	125 mm
Atstumas tarp kiaurymių b	30 mm

Griovelio plotis D	16 mm
Plotis B	40 mm
Sriegiams DIN 912	M12
Atitinka spalvinį žymėjimą	Schunk mechanizuoto užspaudimo griebtuvas ir kumšteliai
Produkto rūšis	Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos