

**Garant**
**Pereinamoji įvorė MK kotui su išstūmikliu, HSK-A 100, MK vidinis: 1**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	306970 1
GTIN	4045197290557
Produktų klasė	31A

**Aprašymas**
**Modelis:**

- Išorinis ir vidinis kūgis nušlifuoti tiksliai pagal žingsnį.
- Su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui.
- Tikslus šlifavimas (mažas radialinis mušimas!).
- HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

**Priedai pasirinktinai:**

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890.

Pjovimo technika: HSC

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 110 mm

Išorinis Ø D: 25 mm

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	110 mm
Vidinis Morzės kūgis	1
Išorinis Ø D	25 mm
Laikiklis	HSK-A 100
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>

Radialinio mušimo tikslumas	≤8 μm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Adapterio laikiklis