

HOLEX**ER užveržimo veržlė, Skirta ER: 16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309580 16
GTIN	4045197151940
Produktų klasė	32Z

Aprašymas**Modelis:**

Sriegis ir kūgis šlifuojami vienu pastatymu, kad radialinis mušimas būtų kuo mažesnis. **Su šešiabriauniu SW 25.**

Tinka:

Visos standartinės ER cangės.

Priedai pasirinktinai:

ER užveržimo raktas Nr. 309680 – 309740. Veržliaraktis (dydžiui 16) Nr. 613300 dyd. 25.

Pastaba:

Cangė ir užveržimo veržlė subalansuotos atskirai!

Techninis aprašymas

Sriegis	M22×1,5
Bendras ilgis L	18 mm
maksimalus užveržimo momentas	80 Nm
skirta ER	16 mm
Išorinis Ø D	28 mm

Norma	DIN 6499 D
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 15000 min ⁻¹
Produkto rūšis	Tvirtinimo veržlė

Priedai

Veržliaraktis vienu atviru galu Rakto dydis 25 mm	613300 25
---	-----------