

**ER užveržimo veržlė, Skirta ER: 25****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309580 25
GTIN	4045197151957
Produktų klasė	32Z

Aprašymas**Modelis:**

Sriegis ir kūgis šlifuojami vienu pastatymu, kad radialinis mušimas būtų kuo mažesnis. **Su grioveliais.**

Tinka:

Visos standartinės ER cangės.

Priedai pasirinktinai:

ER užveržimo raktas Nr. 309680 – 309740. Veržliaraktis (dydžiui 16) Nr. 613300 dyd. 25.

Pastaba:

Cangė ir užveržimo veržlė subalansuotos atskirai!

Techninis aprašymas

Sriegis	M32×1,5
maksimalus užveržimo momentas	140 Nm
skirta ER	25 mm
Bendras ilgis L	21 mm

Išorinis Ø D	42 mm
Norma	DIN 6499 D
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 15000 min ⁻¹
Produkto rūšis	Tvirtinimo veržlė

Priedai

ER užveržimo raktas 1/2 colio griovelis Skirta ER canginėms įspraustinėms 25	309700 25
ER užveržimo raktas Skirta ER canginėms įspraustinėms 25	309680 25