



## Universalus tepimo pieštukas be chloro 300 g



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	084120
GTIN	2050000966361
Produktų klasė	08J

### Aprašymas

#### Modelis:

Pjovimo pastą paprasta naudoti (įmerkti arba užtepti). Ji prilimpa prie pjovimo briaunų ir puikiai sutepa, absorbuoja smūgius.

Pieštukinis tepalas užtepimui.

#### Privalumai:

Pagerina **įrankio patvarumą, pjovimo našumą ir paviršiaus kokybę. Be chloro** – nesusidaro kenksmingi garai, **draugiška aplinkai**.

#### Paskirtis:

Universaliai tinka **sriegimui, dildymui, frezavimui, valymui ir pjovimui**. Būtina apdorojant **sunkiai apdirbamas** medžiagas, pvz.: rūdis ir karščiui atsparius plienus, nikelio lydinius, titaną ir pan.

### Techninis aprašymas

Modelis	Kaištis
Spalva	geltonai ruda
Užsiliepsnoj. temperat.	270 °C

Užsiliepsnojimo temperatūra	350 °C
Forma	Pasta
Laikymo temperatūra	5 - 40 °C
Talpa	0,3 l
Produkto rūšis	Daugiafunkcė alyva / universali alyva