

HOLEX**ER užveržimo veržlė, Skirta ER: 32****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

309580 32

GTIN

4045197151964

Produktų klasė

32Z

Aprašymas**Modelis:**

Sriegis ir kūgis šlifuojami vienu pastatymu, kad radialinis mušimas būtų kuo mažesnis. **Su grioveliais.**

Tinka:

Visos standartinės ER cangės.

Priedai pasirinktinai:

ER užveržimo raktas Nr. 309680 – 309740. Veržliaraktis (dydžiui 16) Nr. 613300 dyd. 25.

Pastaba:

Cangė ir užveržimo veržlė subalansuotos atskirai!

Techninis aprašymas

Sriegis

M40×1,5

maksimalus užveržimo momentas

180 Nm

skirta ER

32 mm

Bendras ilgis L

23 mm

Išorinis Ø D	50 mm
Norma	DIN 6499 D
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 15000 min ⁻¹
Produkto rūšis	Tvirtinimo veržlė

Priedai

ER užveržimo raktas 1/2 colio griovelis Skirta ER canginėms įspraustinėms 32	309700 32
ER užveržimo raktas Skirta ER canginėms įspraustinėms 32	309680 32