

**Sandarinio plokštelė ER užveržimo veržlėms, ER 32, Užveržimo Ø d: 6mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 309635 6      |
| GTIN             | 7640128495369 |
| Produktų klasė   | 39Z           |

**Aprašymas****Tinka:**

ER užveržimo veržlės Nr. 309615; 309621.

Visos standartinės ER įsraustinės.

**Pastaba:**

- Užveržimo ribos = nominalus dydis – 0,5 mm.
- Užspaudimo Ø 1 mm žingsniu.
- Užsakant prašome nurodyti norimą užveržimo Ø!
- Tinka iki 80 barų.
- Montavimo situacija: užrašas vidinėje tvirtinimo veržlės pusėje.

**Techninis aprašymas**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Užveržimo Ø d    | 6 mm         |
| tipui            | ER 32        |
| Rinkinio turinys | 17           |
| Išorinis Ø D     | 27 mm        |
| Produkto rūšis   | Sandarinimas |

