

**Sandarinio plokštelė ER užveržimo veržlės, ER 32, Užveržimo Ø d: 7mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309635 7
GTIN	7640128495376
Produktų klasė	39Z

**Aprašymas****Tinka:**

ER užveržimo veržlės Nr. 309615; 309621.

Visos standartinės ER įspraustinės.

**Pastaba:**

- **Užveržimo ribos = nominalus dydis – 0,5 mm.**
- **Užspaudimo Ø 1 mm žingsniu.**
- **Užsakant prašome nurodyti norimą užveržimo Ø!**
- **Tinka iki 80 barų.**
- **Montavimo situacija: užrašas vidinėje tvirtinimo veržlės pusėje.**

**Techninis aprašymas**

Užveržimo Ø d	7 mm
tipui	ER 32
Rinkinio turinys	17
Išorinis Ø D	27 mm
Produkto rūšis	Sandarinimas

