

**HOLEX****Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga, Ø 32 mm,  
Nominalus užveržimo Ø d: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309570 12
GTIN	4045197546937
Produktų klasė	32A

**Aprašymas****Modelis:**

Cilindrinė užspaudimo cangė arba pereinamoji įvorė.

**Holex** cilindrinų cangių įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nr. 300775, 300778, 302865, 302870, 305525, 305528. Galima reguliuoti ilgį.

**Techninis aprašymas**

Nominalus užveržimo Ø d	12 mm
Bendras ilgis L	79 mm
Replių Ø D	32 mm
Produkto pavadinimo požymis	Ø 32 mm
Produkto rūšis	Mechanizuoto užspaudimo griebtuvo priedai