

Garant**ER užveržimo veržlė High Speed, Skirta ER: 25****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309610 25
GTIN	4045197291981
Produktų klasė	31Z

Aprašymas**Modelis:**

Sriegis ir kūgis šlifuojami vienu pastatymu, kad radialinis mušimas būtų kuo mažesnis. Veržlė padengta specialia danga, kad sumažėtų trintis, **padidėtų užveržimo jėga**, atsparumas susidėvimui ir korozijai. **Su grioveliais.**

Tinka:

Visos standartinės ER cangės.

Priedai pasirinktinai:

ER užveržimo raktas Nr. 309680 – 309740. Veržliaraktis (dydžiui 16) Nr. 613300 dyd. 25.

Pastaba:

Cangė ir užveržimo veržlė subalansuotos atskirai!

Techninis aprašymas

maksimalus užveržimo momentas	140 Nm
skirta ER	25 mm
Sriegis	M32×1,5
Bendras ilgis L	21 mm

Išorinis Ø D	42 mm
Norma	DIN 6499 D
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Produkto rūšis	Tvirtinimo veržlė

Priedai

ER užveržimo raktas Skirta ER canginėms įsraustinėms 25	309680 25
ER užveržimo raktas 1/2 colio griovelis Skirta ER canginėms įsraustinėms 25	309700 25