

Garant**ER užveržimo veržlė High Speed, Skirta ER: 32****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309610 32
GTIN	4045197291998
Produktų klasė	31Z

Aprašymas**Modelis:**

Sriegis ir kūgis šlifuojami vienu pastatymu, kad radialinis mušimas būtų kuo mažesnis. Veržlė padengta specialia danga, kad sumažėtų trintis, **padidėtų užveržimo jėga**, atsparumas susidėvimui ir korozijai. **Su grioveliais.**

Tinka:

Visos standartinės ER cangės.

Priedai pasirinktinai:

ER užveržimo raktas Nr. 309680 – 309740. Veržliaraktis (dydžiui 16) Nr. 613300 dyd. 25.

Pastaba:

Cangė ir užveržimo veržlė subalansuotos atskirai!

Techninis aprašymas

skirta ER	32 mm
Sriegis	M40×1,5
Bendras ilgis L	23 mm
maksimalus užveržimo momentas	180 Nm

Išorinis Ø D	50 mm
Norma	DIN 6499 D
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Produkto rūšis	Tvirtinimo veržlė

Priedai

ER užveržimo raktas Skirta ER canginėms įsraustinėms 32	309680 32
ER užveržimo raktas 1/2 colio griovelis Skirta ER canginėms įsraustinėms 32	309700 32