

HOLEX**Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga, Ø 20 mm,
Nominalus užveržimo Ø d: 6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309566 6
GTIN	4045197546753
Produktų klasė	32A

Aprašymas**Modelis:**

Cilindrinė užspaudimo cangė arba pereinamoji įvorė.

Holex cilindrinų cangių įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nr. 300775, 300778, 302865, 302870, 305525, 305528. Galima reguliuoti ilgį.

Techninis aprašymas

Nominalus užveržimo Ø d	6 mm
Bendras ilgis L	65 mm
Replių Ø D	20 mm
Produkto pavadinimo požymis	Ø 20 mm
Produkto rūšis	Mechanizuoto užspaudimo griebtuvo priedai