



**Užspaudimo įvorė lygi, SK 65, Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm): 30,5mm**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	329930 30,5
GTIN	2050001075420
Produktų klasė	33H

## Aprašymas

### Modelis:

Lygaus, apvalaus profilio, skirtos tiksliam apdirbimui.

Apvalaus profilio užspaudimo cangės, **žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

### Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz., apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

### Pastaba:

**Specialaus užspaudimo profilio įvorės – pagal užsakymą.**

Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), **reikia užsakyti!**

## Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø	30,5 mm
Užveržimo plokštuma	lygus
Profilis	apvali
Kietis	60 HR

Ilgis I	53 mm
Modelis	sutrumpintas stiebas
Laikiklis	SK 65
Produkto rūšis	Užspaudimo įvorė