

**Keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti, Tinka griebtuvams: 100mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	314400 100
GTIN	4019208034539
Produktų klasė	33R

**Aprašymas****Modelis:**

**Tiksliai išfrezuota** atraminė plokštuma, **neoksiduota**.

**Paskirtis:**

Tvirtinimui ant grūdintų bazinių kumštelių.

**Apdirbama medžiaga:**

16 MnCr5

**Tinka:**

**Trijų kumštelių griebtuvai Nr. 310505; 310655; 310705.**

**Pastaba:**

- **Griebtuvo kumštelių galima atnaujinti tol, kol nesudyla korpuso kreipiančioji.**
- **Naujai įsigytus tekinimo ir gręžimo kumštelių įtvirtinus į griebtuvą reikia papildomai apdirbti, kad išvengtumėte radialinio mušimo.**

**Techninis aprašymas**

Atstumas tarp kiaurymių b	24 mm
tinka griebtuvams	100 mm
Griovelio plotis D	7,96 mm
Ilgis L	53 mm
Aukštis H	30 mm
Liežuvėlio ilgis A	9,49 mm

Atitinka spalvinį žymėjimą

Röhm tekinimo griebtuvas su  
plokščia spirale ir kumšteliai

Produkto rūšis

Spiralės formos griebtuvo lūpos