

**Keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti, Tinka griebtuvams: 250mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	314400 250
GTIN	4019208034553
Produktų klasė	33R

Aprašymas**Modelis:**

Tiksliai išfrezuota atraminė plokštuma, **neoksiduota**.

Paskirtis:

Tvirtinimui ant grūdintų bazinių kumštelių.

Apdirbama medžiaga:

16 MnCr5

Tinka:

Trijų kumštelių griebtuvai Nr. 310505; 310655; 310705.

Pastaba:

- **Griebtuvo kumštelių galima atnaujinti tol, kol nesudyla korpuso kreipiančioji.**
- **Naujai įsigytus tekinimo ir gręžimo kumštelių įtvirtinus į griebtuvą reikia papildomai apdirbti, kad išvengtumėte radialinio mušimo.**

Techninis aprašymas

Ilgis L	103 mm
Atstumas tarp kiaurymių b	53,95 mm
Liežuvėlio ilgis A	19,02 mm
tinka griebtuvams	250 mm
Aukštis H	53 mm
Griovelio plotis D	12,72 mm

Atitinka spalvinį žymėjimą

Röhm tekinimo griebtuvas su
plokščia spirale ir kumšteliai

Produkto rūšis

Spiralės formos griebtuvo lūpos