



Hidraulinis patronas trumpas, plonas, HSK-F 63, Užveržimo Ø D1: 16mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	307518 16
GTIN	
Produktų klasė	33W

Aprašymas

Modelis:

- Ašinis ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis – 10 mm.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.

Paskirtis:

- Našiam darbui (nenaudoti, kai dirbama maksimaliais pjovimo režimais).
- Gręžimui, plėtimui ir frezavimui.

Priedai pasirinktinai:

Tarpinės įvorės Nr. 302135 – 302180, cilindrinis valytuvas Nr. 343720.

WTE atraminiai varžtai – pagal užklausimą.

Pastaba:

A matmuo = 200 mm tiekiamas pagal užklausimą!

Techninis aprašymas

L ₃	45 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	90 mm
Užspaudimo Ø D ₁	16 mm
Ø D ₂	38 mm
Sriegis M	M12×1
Išorinis Ø D	50 mm

Reguliuojama ilgis V	10 mm
Laikiklis	HSK-F 63
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	DIN 69882-7
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	F
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 80 bar
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HSC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametru išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas

Priedai

Cilindrinis valytuvas Plastikas Kakliuko Ø 16 mm	343720 16
--------------------------------------------------	-----------