

**Sandarinio plokštelė ER užveržimo veržlės, ER 32, Užveržimo Ø d: 15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309635 15
GTIN	7640128495451
Produktų klasė	39Z

Aprašymas**Tinka:**

ER užveržimo veržlės Nr. 309615; 309621.

Visos standartinės ER įspraustinės.

Pastaba:

- Užveržimo ribos = nominalus dydis – 0,5 mm.
- Užspaudimo Ø 1 mm žingsniu.
- Užsakant prašome nurodyti norimą užveržimo Ø!
- Tinka iki 80 barų.
- Montavimo situacija: užrašas vidinėje tvirtinimo veržlės pusėje.

Techninis aprašymas

Užveržimo Ø d	15 mm
tipui	ER 32
Rinkinio turinys	17
Išorinis Ø D	27 mm
Produkto rūšis	Sandarinimas

