



ER užveržimo veržlė CENTRO P standartinė, Tipas CP skirtas ER: 8M



Užsakymo data

Užsakymo numeris	309655 8M
GTIN	2050001705693
Produktų klasė	34F

Aprašymas

Modelis:

Mini = visi dydžiai su „M“, itin plona konstrukcija.

Mini plonas = visi dydžiai su „MS“, labai plona konstrukcija.

Kūginė = visi dydžiai su „C“.

Standartinė = visi kiti dydžiai.

Su trapeciniu sriegiu stipriam užveržimui. Itin ilga dviguba ER užveržimo veržlės kreipiamoji. ER užveržimo veržlės

padengtos specialia danga **trinčiai** sumažinti.

ER užveržimo veržlė CP, **netinka sandarinimo žiedams HP.**

Tinka:

FAHRION ER canginė įspraustinė CENTRO P ir ER canginė įspraustinė HDC.

Priedai pasirinktinai:

Sandarinimo plokštelės Nr. 309666 – 309668, precizinės ER cangės Nr. 308878 - 308992 užveržimo raktai Nr. 309754 – 309756, HP cangės Nr. 309365 - 309379.

Pastaba:

Sistema FAHRION ER – užveržimo veržlės CP ir sandarinimo žiedai HP **netinka kitoms cangių įspraustinėms!**

FAHRION ER įspraustinės CENTRO P HDC netinka ER spyruokliuojančiai įvorei CENTRO P.

Galima tvirtinti tik nominalaus dydžio įrankį.

Techninis aprašymas

maksimalus užveržimo momentas	8 Nm
Bendras ilgis L	12 mm
Užspaudimo ribos	1 - 5 mm
Išorinis Ø D	10 mm
Serija	Centro P
Sriegis	M9×0,5
Produkto rūšis	Tvirtinimo veržlė