



## Hidraulinis patronas trumpas, plonas, HSK-F 63, Užveržimo Ø D1: 8mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	307518 8
GTIN	
Produktų klasė	33W

### Aprašymas

#### Modelis:

- Ašinis ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis – 10 mm.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.

#### Paskirtis:

- Našiam darbui (nenaudoti, kai dirbama maksimaliais pjovimo režimais).
- Gręžimui, plėtimui ir frezavimui.

#### Priedai pasirinktinai:

Tarpinės įvorės Nr. 302135 – 302180, cilindrinis valytuvas Nr. 343720.

WTE atraminiai varžtai – pagal užklausimą.

#### Pastaba:

A matmuo = 200 mm tiekiamas pagal užklausimą!

### Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	8 mm
L <sub>3</sub>	24 mm
Sriegis M	M6
Ø D <sub>2</sub>	28 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	70 mm
Išorinis Ø D	50 mm

Reguliuojama ilgis V	10 mm
Laikiklis	HSK-F 63
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	DIN 69882-7
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	F
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 80 bar
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HSC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametru išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas

---

## Priedai

Cilindrinis valytuvas Plastikas Kakliuko Ø 8 mm

343720 8