

HAINBUCH**Užspaudimo įvorė su skersiniais grioveliais, SK 65, Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm): 10mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	329932 10
GTIN	2050001072887
Produktų klasė	33H

Aprašymas

Modelis:

Su skersiniais grioveliais ruošiniams tvirtinti, mažas Ø.

Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, **žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz., apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

Pastaba:

Specialaus užspaudimo profilio įvorės – pagal užsakymą.

Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), **reikia užsakyti!**

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø	10 mm
Profilis	apvali
Kietis	60 HR

Užveržimo plokštuma	Skersiniai grioveliai
Ilgis I	58 mm
Laikiklis	SK 65
Produkto rūšis	Užspaudimo įvorė