

HAINBUCH

Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais, SK 65, Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm): 24,5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	329934 24,5
GTIN	2050001076151
Produktų klasė	33H

Aprašymas

Modelis:

Su skersiniais ir išilginiais grioveliais, ruošinių užspaudimui.

Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, **žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz., apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

Pastaba:

Specialaus užspaudimo profilio įvorės – pagal užsakymą.

Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), **reikia užsakyti!**

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø	24,5 mm
Profilis	apvali
Užveržimo plokštuma	su skersiniais ir išilginiais grioveliais

Kietis	60 HR
Ilgis l	58 mm
Laikiklis	SK 65
Produkto rūšis	Užspaudimo įvorė