



ER užveržimo veržlė CENTRO P standartinė, Tipas CP skirtas ER: 32



Užsakymo data

Užsakymo numeris	309655 32
GTIN	2050001704870
Produktų klasė	34F

Aprašymas

Modelis:

Su trapeciniu sriegiu stipriam užveržimui. Itin ilga dviguba ER užveržimo veržlės kreipiamoji. ER užveržimo veržlės

padengtos specialia danga **trinčiai** sumažinti.

Mini = visi dydžiai su „M“, itin plona konstrukcija.

Mini plonas = visi dydžiai su „MS“, labai plona konstrukcija.

Kūginė = visi dydžiai su „C“.

standartinė = visi kiti dydžiai.

ER užveržimo veržlė CP, **netinka sandarinimo žiedams HP.**

Tinka:

FAHRION ER spyruokliuojanti įspraustinė CENTRO P ir ER spyruokliuojanti įspraustinė HDC.

Priedai pasirinktinai:

Tarpinės Nr. 309666 – 309668, precizinės ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308878 - 308992 užveržimo raktai Nr. 309754 – 309756, HP spyruokliuojančios įvorės Nr. 309365 - 309379.

Pastaba:

Sistema FAHRION ER – užveržimo veržlės CP ir sandarinimo žiedai HP **netinka kitoms cangių įspraustinėms!**

FAHRION ER įspraustinės CENTRO P HDC netinka ER spyruokliuojančiai įvorei CENTRO P.

Galima tvirtinti tik nominalaus dydžio įrankį.

Užspaudimo ribos: 2 - 20 mm

Bendras ilgis L: 26,9 mm
Išorinis Ø D: 50 mm
maksimalus užveržimo momentas: 140 Nm
Sriegis: Tr40×1,5

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	26,9 mm
Užspaudimo ribos	2 - 20 mm
maksimalus užveržimo momentas	140 Nm
Išorinis Ø D	50 mm
Serija	Centro P
Sriegis	Tr40×1,5
Produkto rūšis	Tvirtinimo veržlė

Priedai

CP ritininis raktas dinamometriniam raktui Tipas 32	309756 32
CP ritininis raktas Tipas 32	309754 32