



Sandarinio plokštelė ER užveržimo veržlėms, ER 32, Užveržimo \varnothing d: 12mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	309635 12
GTIN	7640128495420
Produktų klasė	39Z

Aprašymas

Tinka:

ER užveržimo veržlės Nr. 309615; 309621.

Visos standartinės ER įspraustinės.

Pastaba:

- Užveržimo ribos = nominalus dydis – 0,5 mm.
- Užspaudimo \varnothing 1 mm žingsniu.
- Užsakant prašome nurodyti norimą užveržimo \varnothing !
- Tinka iki 80 barų.
- Montavimo situacija: užrašas vidinėje tvirtinimo veržlės pusėje.

Techninis aprašymas

Užveržimo \varnothing d	12 mm
tipui	ER 32
Rinkinio turinys	17
Išorinis \varnothing D	27 mm
Produkto rūšis	Sandarinimas

