



Sandarinio plokštelė HP ER užveržimo veržlei CENTRO P, DI16, Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm): 4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	309666 4
GTIN	2050001704979
Produktų klasė	34F

Aprašymas

Modelis:

Mini = visi dydžiai su „M“, itin plona konstrukcija.

Mini plonas = visi dydžiai su „MS“, labai plona konstrukcija.

Kūginė = visi dydžiai su „C“.

standartinė = visi kiti dydžiai.

Vulkanizuota **didelio slėgio sandarinimo plokštelė** iki 80 bar.

Užveržimo Ø 0,5 mm (+ 0,4 / – 0,1).

Pastaba:

Sistemos FAHRION ER užveržimo veržlės CP ir sandarinimo žiedai HP netinka kitoms sistemoms!

FAHRION ER įspraustinės CENTRO P HDC netinka ER spyruokliuojančiai įvorei CENTRO P.

· **Sandarinio žiedai su žingsniu kas 0,5 mm – pagal užklausimą.**

· **Sandarinio plokštelė DI40 pagal paklausimą.**

Nesuderinama su kitomis sandarinimo žiedų sistemomis!

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø	4 mm
Serija	Centro P

tipai	DI16
Išorinis Ø D	12,6 mm
Aukštis L	2 mm
Produkto rūšis	Įspraustinių priedai