



ER užveržimo veržlė CENTRO P sandarinimo žiedams HP, Tipas CP skirtas ER: 16MSDI



Užsakymo data

Užsakymo numeris	309665 16MSDI
GTIN	2050001705518
Produktų klasė	34F

Aprašymas

Modelis:

Mini = visi dydžiai su „M“, itin plona konstrukcija.

Mini plonas = visi dydžiai su „MS“, labai plona konstrukcija.

Kūginė = visi dydžiai su „C“.

standartinė = visi kiti dydžiai.

ER užveržimo veržlė CP, **sandarinimo žiedams HP.**

Tinka:

FAHRION ER spyruokliuojanti įspraustinė CENTRO P ir ER spyruokliuojanti įspraustinė HDC.

Pastaba:

Sistema FAHRION ER – užveržimo veržlės CP ir sandarinimo žiedai HP **netinka kitoms cangių įspraustinėms!**

FAHRION ER įspraustinės CENTRO P HDC netinka ER spyruokliuojančiai įvorei CENTRO P.

Galima tvirtinti tik nominalaus dydžio įrankį.

Užspaudimo ribos: 1 - 10 mm

Bendras ilgis L: 23,9 mm

Išorinis Ø D: 22 mm

maksimalus užveržimo momentas: 30 Nm

Sriegis: Tr20×1

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	23,9 mm
maksimalus užveržimo momentas	30 Nm
Užspaudimo ribos	1 - 10 mm
Išorinis Ø D	22 mm
Serija	Centro P
Sriegis	Tr20×1
Produkto rūšis	Tvirtinimo veržlė