



Našus šlifavimo alyvos koncentratas, Turinys: 5l



Užsakymo data

Užsakymo numeris

084270 5

GTIN

2050000966699

Produktų klasė

08J

Aprašymas

Modelis:

Aušinantis tepalas **be chloro ir boro rūgšties** atitinka **aukštus reikalavimus**. Aukšto slėgio priedai neleidžia nusitrinti tepimo plėvelei – ji išlieka ant pjovimo įrankio net esant didelei apkrovai.

Aukštos kokybės **šlifavimo koncentratas**, skaidrus (permatomas), skirtas gerai nušlifuoti įvairias medžiagas. **Maišymo santykis 1: 40** (2,5%).

Privalumai:

Pagerina **įrankio patvarumą, pjovimo našumą ir paviršiaus kokybę. Be chloro** – nesusidaro kenksmingi garai, **draugiška aplinkai**.

Koncentratas saugo nuo **rūdžių**, tausoja laką ir **yra fiziologiškai nekenksmingi, puikiai apsaugo nuo bakterijų**, nedirgina odos.

Pastaba:

Jokisch slydimo bėgių ir kreipiamųjų bėgių alyvos tiekiamos pagal užsakymą.

Techninis aprašymas

Kinematinė klampa

10 mm²/s

Spalva

šviesiai geltona

Modelis	Kanistras
Forma	skyst.
Laikymo temperatūra	5 - 40 °C
Talpa	5 l
Produkto rūšis	Pjovimo alyva / šlifavimo alyva
Refraktometro vertė	2