



Skaitmeninis slankmatis TESA TWIN-CAL, Matavimo diapazonas: 300mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	412766 300
GTIN	7630041106169
Produktų klasė	45A

Aprašymas

Modelis:

Didelis LCD ekranas, 11 mm aukščio skaitmenys. Veikia ilgiau nei 12000 valandų, persijungia į taupymo režimą po 10 min ir automatiškai išsijungia po 2 h. ABS matavimo režimas, integruota TLC jungtis duomenų perdavimui. Su ratuku.

Paskirtis:

Išoriniai, vidiniai, pakopų ir gylio matavimai.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498918, siūstuvai Nr. 498921 dyd. BT.

Techninis aprašymas

LCD ekrano skaitmenų dydis	11 mm
Stand-by režimas	taip
Norma	ISO 13385
Gylmatis	kampuotas 3,7×1,3
Automatinis išsijungimas	taip
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Varomasis ritinėlis	taip
Eksploatavimo trukmė	12000 h
Kalibravimas	A1

Yra gyliamatis	taip
Antgalių ilgis	64 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Padalos vertė	0,0005 in
Matavimo ribos	0 - 300 mm
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijos tipas	Tabletės formos baterija
Maitinimas	Baterijos
Tarptautinis dydis	CR2032
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,03 mm
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021000 300
DAkKS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021010 300

Priedai

Duomenų perdavimo kabelis TLC, 2 m Tipas D	498918 D
--	----------

Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Duomenų perdavimo kabelis TLC, 2 m Tipas USB	498918 USB
Plastikinė dėžė Tipas MS300	412470 MS300
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975