

Mahr**Skaitmeninis slankmatis IP67 su duomenų išvadu, Matavimo ribos: 300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	412742 300
GTIN	4059192002268
Produktų klasė	43A

Aprašymas**Modelis:**

Gerai įskaitomas, ryškus LCD ekranas. Indukcinė, vandeniui atspari matavimo sistema. REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus. Matavimo plokštumos tiksliai pritrintos. Be gylmačio.

Funkcija:

IP67: yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498940.

Techninis aprašymas

Kreipimas	Padidintos kreipiamosios
Kalibravimas	A1
Automatinis išsijungimas	taip
Eksploatavimo trukmė	apie 3 metus
Antgalių ilgis	64 mm
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Norma	ISO 13385

Padalos vertė	0,01 mm
Padalos vertė	0,0005 in
Matavimo ribos	0 - 300 mm
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,04 mm
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

Paslaugos

DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021010 300
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021000 300

Priedai

Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas R2	498940 R2
Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas USB2	498940 USB2
Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas D2	498940 D2
Baterijų skyriaus dangtelis	412235

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas
CR2032

081560 CR2032

Plastikinė dėžė Tipas MS300

412470 MS300