

**Skaitmeninis slankmatis TWIN-CAL IP67, Matavimo diapazonas: 300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	412786 300
GTIN	7630041106329
Produktų klasė	45A

Aprašymas**Modelis:**

Didelis LCD ekranas, 11 mm aukščio skaitmenys. Ilgesnis nei 12000 valandų veikimo laikas, persijungimas į taupymo režimą po 10 minučių ir automatinis išsijungimas po 2 valandų. ABS matavimo režimas, integruota TLC jungtis duomenų perdavimui. Apsauga nuo skysčių patekimo. Korpusas su apsaugine plienine plokšte ir „Soft Touch“ paviršiumi. Su ratuku.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Išoriniai, vidiniai, pakopų ir gylio matavimai.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498918, siūstuvai Nr. 498921 dyd. BT.

Techninis aprašymas

Automatinis išsijungimas	taip
Antgalių ilgis	64 mm
Eksploatavimo trukmė	12000 h
LCD ekrano skaitmenų dydis	11 mm
Varomasis ritinėlis	taip
Gylmatis	kampuotas 3,7×1,3

Kalibravimas	A1
Stand-by režimas	taip
Yra gyliamatis	taip
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Norma	ISO 13385
Padalos vertė	0,01 mm
Padalos vertė	0,0005 in
Matavimo ribos	0 - 300 mm
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijos tipas	Tabletės formos baterija
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Tarptautinis dydis	CR2032
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,03 mm
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

Paslaugos

DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021010 300
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021000 300

Priedai

Plastikinė dėžė Tipas MS300	412470 MS300
Duomenų perdavimo kabelis TLC, 2 m Tipas D	498918 D
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Duomenų perdavimo kabelis TLC, 2 m Tipas USB	498918 USB