

**HOLEX****Skaitmeninis slankmatis IP67, Matavimo ribos: 150mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 412751 150    |
| GTIN             | 4045197347411 |
| Produktų klasė   | 42A           |

**Aprašymas****Modelis:**

Didelis, ryškus skaitmeninis ekranas. Matavimo plokštumos tiksliai nušlifuotos. Slankmatis atsparus vandeniui ir dulkėms. Nenaudojamas 2 valandas automatiškai išsijungia. Tvirtas, smūgiams atsparus korpusas.

**Detalus aprašymas:**

Gerai įskaitomas, ryškus skaitmeninis ekranas. Slankmatis nejautrus vandeniui, aušinimo emulsijoms, alyvai ir dulkėms. Matavimo plokštumos tiksliai šlifuotos.

**Funkcija:**

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

**Tiekimo sudėtis:**

Su baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

**Techninis aprašymas**

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Korpuso medžiaga           | plastikas         |
| Yra gyliamatis             | taip              |
| Kalibravimas               | A1                |
| Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai       |
| Antgalių ilgis             | 40 mm             |
| Gylmatis                   | kampuotas 3,7×1,3 |
| Automatinis išsijungimas   | taip              |

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Norma                    | ISO 13385                  |
| Padalos vertė            | 0,01 mm                    |
| Padalos vertė            | 0,0005 in                  |
| Matavimo ribos           | 0 - 150 mm                 |
| Įmontuotų baterijų Nr.   | 081560 CR2032              |
| Baterijų kiekis          | 1                          |
| IP apsaugos klasė        | IP 67                      |
| Maitinimas               | Baterijos                  |
| Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,03 mm                   |
| Matavimo prietaisai      | skaitmeninis               |
| Medžiaga                 | Nerūdijantis plienas, INOX |
| visos dalys              | grūdintas                  |
| Pakuotė                  | tvirta dėžė                |
| Produkto rūšis           | Universalus slankmatis     |

## Paslaugos

|  |            |
|--|------------|
| Kalibravimas Slankmatis / gylmatis<br>Maksimalios matavimo ribos 200 mm                  | 021000 200 |
| DAkkS kalibravimas Slankmatis / slankmatis-gylmatis<br>Maksimalios matavimo ribos 200 mm | 021010 200 |

## Priedai

|  |               |
|--|---------------|
| Varžtas gylio nustatymo plokštei                                       | 412230        |
| Tabletės formos baterija / speciali baterija<br>Baterijos tipas CR2032 | 081560 CR2032 |
| Varžtas gylio nustatymo plokštei                                       | 412236        |