

HOLEX**Slankmatis, Matavimo diapazonas: 500mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	415186 500
GTIN	4045197479839
Produktų klasė	41Z

Aprašymas**Modelis:**

Nonijaus skalė matinė, chromuota. Matavimo plokštumos grūdintos ir šlifotos. **Ilgos matavimo žiaunos, skirtos matuoti didelėms detalėms ir detalių Ø.** Su tiksliu reguliavimu. Suapvalintos žiaunos tinka vidiniams matavimams.

Su tiksliu reguliavimu.

Techninis aprašymas

Skalės dalys	matinis chromuotas
Antgalių ilgis	150 mm
Vidinių matavimo žiaunų Ø	20 mm
Svoris	1,9 kg
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 500 mm
Padalos vertė	0,05 mm
Kalibravimas	A1
Matavimo plokštuma	grūdintas
Padalos vertė	1/20 mm
Pakuotė	tvirta dėžė
Norma	ISO 13385
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,1 mm

Tikslusis nustatymas	taip
Matavimo prietaisai	analoginis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Produkto rūšis	Slankmatis dirbtuvėms

Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 500 mm	021000 500
DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 500 mm	021010 500