



## Našus šlifavimo alyvos koncentratas, Turinys: 20l



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	084270 20
GTIN	2050000971921
Produktų klasė	08J

### Aprašymas

#### Modelis:

Aušinantis tepalas **be chloro ir boro rūgšties** atitinka **aukštus reikalavimus**. Aukšto slėgio priedai neleidžia nusitrinti tepimo plėvelei – ji išlieka ant pjovimo įrankio net esant didelei apkrovai.

Aukštos kokybės **šlifavimo koncentratas**, skaidrus (permatomas), skirtas gerai nušlifuoti įvairias medžiagas. **Maišymo santykis 1: 40** (2,5%).

#### Privalumai:

Pagerina **įrankio patvarumą, pjovimo našumą ir paviršiaus kokybę**. **Be chloro** – nesusidaro kenksmingi garai, **draugiška aplinkai**.

Koncentratas saugo nuo **rūdžių**, tausoja laką ir **yra fiziologiškai nekenksmingi, puikiai apsaugo nuo bakterijų**, nedirgina odos.

#### Pastaba:

Jokisch slydimo bėgių ir kreipiamųjų bėgių alyvos tiekiamos pagal užsakymą.

### Techninis aprašymas

Modelis	Kanistras
Spalva	šviesiai geltona

Kinematinė klampa	10 mm <sup>2</sup> /s
Forma	skyst.
Laikymo temperatūra	5 - 40 °C
Talpa	20 l
Produkto rūšis	Pjovimo alyva / šlifavimo alyva
Refraktometro vertė	2