



## Skaitmeninis posvyrio matuoklis, Tipas: 360



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	467560 360
GTIN	2050001668431
Produktų klasė	46R

### Aprašymas

#### Modelis:

- Aliuminis rėmas su precizinėmis tvirtinimo plokštumomis, viršuje su prizme.
- Krypties rodyklės ekrane palengvina nustatymą 0° arba 90°.
- Vertės užlaikymo funkcija matavimo rezultatų fiksavimui.
- Nulinės vertės nustatymas bet kurioje padėtyje.
- Matuojant apvertus, ekranas pasisuka ir rezultatai matomi žiūrint iš apačios.

#### Tiekimo sudėtis:

Su dėžute ir 1 baterija Nr. 081561 dyd. 6LR61.

### Techninis aprašymas

Padalos vertė	0,1 laipsniai
Aukštis	49 mm
Plotis	31 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	360 (4×90°) laipsniai
Ilgis	153 mm
Lygumo tolerancija	0,0762 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 6LR61
Baterijų kiekis	1

Leistina paklaida elektronikos moduliui	Horizontaliai 0,1 / vertikaliai 0,2 laipsniai
Maitinimas	Baterijos
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	H2
Produkto rūšis	Posvyrio matuoklis

## Paslaugos

KalibravimasGulsčiukas / elektroninis posvyrio matuoklis Tikslumas 0,10 mm/m	026620 0,10
---	-------------