



Skaitmeninis slankmatis TESA TWIN-CAL su apvaliu gylmačiu, Matavimo diapazonas: 150mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	412765 150
GTIN	7630041106145
Produktų klasė	45A

Aprašymas

Modelis:

Didelis LCD ekranas, 11 mm aukščio skaitmenys. Veikia ilgiau nei 12000 valandų, persijungia į taupymo režimą po 10 min ir automatiškai išsijungia po 2 h. ABS matavimo režimas, integruota TLC jungtis duomenų perdavimui.

Su ratuku.

Paskirtis:

Išoriniai, vidiniai, pakopų ir gylio matavimai.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498918, siūstuvai Nr. 498921 dyd. BT.

Techninis aprašymas

Antgalių ilgis	40 mm
Kalibravimas	A1
Yra gyliamatis	taip
Gylmatis	Ø 1,6
Varomasis ritinėlis	taip
Automatinis išsijungimas	taip

Stand-by režimas	taip
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Norma	ISO 13385
Eksploatavimo trukmė	12000 h
LCD ekrano skaitmenų dydis	11 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Padalos vertė	0,0005 in
Matavimo ribos	0 - 150 mm
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
Baterijos tipas	Tabletės formos baterija
Maitinimas	Baterijos
Tarptautinis dydis	CR2032
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,03 mm
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

Paslaugos

DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200

Priedai

Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Duomenų perdavimo kabelis TLC, 2 m Tipas D	498918 D
Duomenų perdavimo kabelis TLC, 2 m Tipas USB	498918 USB