

BENNING**Fazių sekos krypties indikatorius TRITEST pro, Prietaiso tipas: TRITESTPRO****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	473270 TRITESTPRO
GTIN	4014651200524
Produktų klasė	47A

Aprašymas**Modelis:**

Fazių sekos krypties indikatorius su didelės galios šviesos diodų kišeniniu žibintuvėliu.

Paskirtis:

Skirtas fazių sekos krypties tikrinti trifaziuose tinkluose.

Tiekimo sudėtis:

Su 3 matavimo liestukais ir krokodiliniu gnybtu.

Priedai pasirinktinai:

Baterijos Nr. 081561 dyd. LR6.

Techninis aprašymas

Viršįtampos kategorija	CAT III 300 V
Fazės įtampos indikatorius	L1, L2, L3 (LED)
Gamintojo pavadinimas	TRITESTPRO
Fazių sekos krypties indikatorius	dešinėje / kairėje (LED)
Įtampos ribos AC	400–500 (50 Hz–60 Hz) V
Kalibravimas	I1

Baterijų kiekis	3
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR6
Maitinimas	Baterijos
Produkto rūšis	Fazių sekos krypties indikatorius

Paslaugos

Kalibravimo/Įtampos matuoklis Tipas S	027120 S
DAkKS kalibravimas/Įtampos matuoklis Tipas S	027160 S

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081561 LR6
---	------------