



Skaitmeninis indikatorius Padala 0,01 mm, Matavimo intervalas: 12,5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	434004 12,5
GTIN	4045197435330
Produktų klasė	42C

Aprašymas

Modelis:

Skaitmeninis kompaktiškos konstrukcijos indikatorius su ryškiu, skaitmeniniu ekranu.

- **Skaiciavimo krypties pakeitimas.**
- **Labai plonas korpusas.**

Detalus aprašymas:

Skaitmeninis kompaktiškos konstrukcijos indikatorius su ryškiu, skaitmeniniu ekranu.

Tiekimo sudėtis:

Su ąsos dangteliu ir 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir specialūs liestukai 434900; 434910; 434915.

Techninis aprašymas

Matavimo jėga	0,8 – 1,4 N
Kalibravimas	C1
Matavimo ribos (diapazonas)	12,5 mm
Korpuso storis	26 mm

Korpuso Ø	58 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,0005 in
Padalos vertė, pasirenkama	0,01 mm
Tvirtinimo koto Ø h7	8 mm
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas)	0,025 mm
Ašelė prie galinės indikatoriaus sienelės	ne
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Indikatorius

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/434004-12,5>