



## Temperatūros matuoklis su lazdele, Tipas: T1



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	474080 T1
GTIN	4029547008368
Produktų klasė	47B

### Aprašymas

#### Modelis:

Kišeninis mini temperatūros matavimo prietaisas.

Didelis tikslumas (K tipo termoelementai).

Patentuota pasukama galvutė (180°). Temperatūros lazdelė su panardinimo / įsiskverbimo zondų skysčiams, minkštoms ar miltelinėms medžiagoms arba orui matuoti.

#### Tiekimo sudėtis:

Komplekte tvirtinimo fiksatorius, 3 baterijos Nr. 081561, dyd. LR3.

### Techninis aprašymas

Leistina paklaida likusiam matavimo diapazonui	±1 %
Jutiklio vamzdelio ilgis	200 mm
Leistina paklaida (nuo -50,0 iki 99,9 °C)	±1 °C
Jutiklio vamzdelio Ø	3 mm
Suveikimo laikas $t_{99}$	10 s
Paleidimas	0,1 °C

Matavimo dydžiai	°C / °F
Matavimo ribos (diapazonas)	nuo -50 iki +350, trumpai iki 500 °C
Apytikslė baterijų veikimo trukmė	1000 h
Kalibravimas	I7
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR3
Baterijų kiekis	3
Maitinimas	Baterijos
Produkto rūšis	Temperatūros matavimo prietaisas

## Paslaugos

Kalibravimas Temperatūros jutiklis (termometras) su / be  
ekrano Tipas A

027520 A

## Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3

081561 LR3