

Mahr**Svirtinis indikatorius, matavimo antgalio ilgis 14,5 mm, Matavimo diapazonas kiekviena kryptimi / korpuso Ø: 0,4/29mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	436401 0,4/29
GTIN	4059192013233
Produktų klasė	43A

Aprašymas**Modelis:**

Ypač tikslūs svirtiniai matuokliai su brangiųjų akmenų guoliais, patogūs ir tvirti. Korpusas ir kregždės uodegos formos prizmės pagaminti iš vieno ruošinio, todėl itin atsparūs lenkimui. Korpusas matinis chromuotas, todėl apsaugotas nuo korozijos.

Su 1/100 skalės verte ir liestukais šonuose. Matavimo antgalis juda horizontaliai link ciferblato.

Mahr – matuoklis su rubino guoliais ir matavimo rutuliu iš HM. Matavimo svirties atrama - šakutė pagaminta iš vieno ruošinio, todėl labai tikslios eigos, neįsimagnetina.

Paskirtis:

Kaip tikslus palyginamasis matavimo prietaisas nuokrypiui nuo nustatytojo matmens nustatyti matuojant radialinį mušimą, vidiniams matavimams, tikrinant lygiagretumą ir lygumą bei išlyginant ruošinius ir detales.

Tiekimo sudėtis:

Su užspaudžiamu antgaliu Ø 8 mm.

Priedai pasirinktinai:

Kvadratinis laikiklis Nr. 436510, centruojantis laikiklis Nr. 436512, šarnyrinis matavimo stovas Nr. 359680.

Atsarginė dalis:

Atsarginis liestukas su HM arba rubino rutuliu užsakomas atskirai.

Pastaba:

Papildoma informacija DIN 2270: padalos vertė 0,01 – svyravimo amplitudė 10 µm, bendra svyravimo amplitudė 13 µm, matavimo verčių variacijos 3 µm.

Techninis aprašymas

Padalos vertė	0,01 mm
Korpuso Ø	29 mm
Matavimo jėga	0,25 N
Matavimo ribos priklausomai nuo krypties	0,4 mm
Pakreipimo ribos	2×110 laipsniai
Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
Liestuko ilgis	14,5 mm
Matavimo rutulio Ø	2 mm
Norma	DIN 2270
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	C5
Produkto rūšis	Svirtinis indikatorius

Paslaugos

DAkS kalibravimasSvirtinis indikatorius Tipas ANALOG	023340 ANALOG
KalibravimasSvirtinis indikatorius Tipas ANALOG	023330 ANALOG

Priedai

Atsarginis stiklas svirtiniam matuokliui Išorinis Ø 30 mm	436328 30
Šarnyrinis laikrodinio indikatoriaus laikikliai Veikimo spindulys 120 mm	359680 120
Centruojantis laikiklis Tipas	436512
Jungiamasis antgalis svirtiniam matuokliui Koto Ø h6 4 mm	436311 4

Jungiamasis antgalis svirtiniam matuokliui Koto Ø h6 8 mm

436311 8

Keturbriaunis mažojo liestuko laikiklis

436510