

MK kūginis laikiklis precizinis modelis, MK / gręžimo patrono kūgis: 4/18



Užsakymo data

Užsakymo numeris	342600 4/18
GTIN	4045197308658
Produktų klasė	33A

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintas ir nušlifluotas. Mažas spindulinis mušimas išlieka net ir ilgai dirbant, nes ant grūdinto paviršiaus neįsispaudžia drožlės, o lengvi smūgiai nepalieka jokių įrėžų. Su MK kotu ir išstūmikliu.

Preciziškai nušlifluotas tvirtinimo kotas, labai mažas radialinis mušimas, rekomenduojamas savaime užsiveržiančiam gręžimo griebtuvui Nr. 341000. Kotai taip pat tinka sutrumpintam B18 griebtuvo kūgiui (kūgis \varnothing 17,431 mm): Gręžimo griebtuvas Nr. 341000, 341010 ir 341250.

Paskirtis:

Gręžimo patrono tvirtinimui gręžtuvuose, tekinimo staklėse bei kituose įrenginiuose.

Standartas:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Techninis aprašymas

Morzės kūgio MK dydis	4
Kūgio \varnothing D	17,78 mm
Gręžimo patrono kūgis DIN 238	B 18
Produkto rūšis	Gręžimo patrono laikiklis