

## MK kūginis laikiklis precizinis modelis, MK / gręžimo patrono kūgis: 2/10



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	342600 2/10
GTIN	4045197308559
Produktų klasė	33A

### Aprašymas

#### Modelis:

**Užgrūdintas ir nušlifluotas.** Mažas spindulinis mušimas išlieka net ir ilgai dirbant, nes ant grūdinto paviršiaus neįsispaudžia drožlės, o lengvi smūgiai nepalieka jokių įrėžų. Su MK kotu ir išstūmikliu.

**Preciziškai nušlifluotas** tvirtinimo kotas, labai mažas radialinis mušimas, rekomenduojamas savaime užsiveržiančiam gręžimo griebtuvui Nr. 341000.

#### Paskirtis:

Gręžimo patrono tvirtinimui gręžtuvuose, tekinimo staklėse bei kituose įrenginiuose.

#### Standartas:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

### Techninis aprašymas

Morzės kūgio MK dydis	2
Kūgio Ø D	10,094 mm
Gręžimo patrono kūgis DIN 238	B 10
Produkto rūšis	Gręžimo patrono laikiklis