

**HOLEX****Prailginta MK pereinamoji įvorė, MK išorinis / vidinis: 2/1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	343520 2/1
GTIN	4045197295095
Produktų klasė	32X

**Aprašymas****Modelis:**

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.

**Pereinamoji įvorė** (vidinis kūgis mažesnis už išorinį).

**Standartas:**

Ähnlich **DIN 2187**.

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis	160 mm
Išorinis Ø	20 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	76 mm
Produkto rūšis	Pereinamoji įvorė