



## Kompaktiškas prispaudiklis Duo



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	370260
GTIN	4045197312914
Produktų klasė	39K

### Aprašymas

#### Modelis:

- Su 2 skirtingomis prispaudimo svirtimis (tiesia ir lenkta).
- Papildomai galima ir kelti, tereikia prispaudimo svirtį persukti į kitą pusę.

#### Priedai pasirinktinai:

Žr. Nr. 370350 – 370560.

#### Pastaba:

Tvirtinimo varžtai Nr. 370450 – 370470 neįeina į komplektą.

### Techninis aprašymas

Užveržimo aukštis spaudžiant S (tiesus užspaudimo bokštėlis)	0 - 80 mm
Iškyša A (tiesus užspaudimo bokštėlis)	46 - 88 mm
Užveržimo aukštis keliant S (tiesus užspaudimo bokštėlis)	52 - 142 mm
Užveržimo aukštis spaudžiant S (lenktas užspaudimo bokštėlis)	38 - 129 mm
Iškyša A (lenktas užspaudimo bokštėlis)	48 - 91 mm
Užveržimo aukštis keliant S (lenktas užspaudimo bokštėlis)	4 - 94 mm
maksimali užspaudimo jėga, kai svirtis įstumta	11 kN

maksimali užspaudimo jėga, kai svirtis ištraukta	8 kN
Aukštis H	95 mm
Plotis B	40 mm
Ilgis l	120 mm
Serija	Duo
Produkto rūšis	Kompaktiškas prispaudiklis

## Priedai

Užveržimo raktas SW 11 Monobloc, Duo ir grandininiam prispaudikliui	370350
---	--------