

MK kūginis laikiklis precizinis modelis, MK / gręžimo patrono kūgis: 0/6**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	342600 0/6
GTIN	4045197308498
Produktų klasė	33A

Aprašymas**Modelis:**

Užgrūdintas ir nušlifluotas. Mažas spindulinis mušimas išlieka net ir ilgai dirbant, nes ant grūdinto paviršiaus neįsispaudžia drožlės, o lengvi smūgiai nepalieka jokių įrėžų. Su MK kotu ir išstūmikliu.

Preciziškai nušlifluotas tvirtinimo kotas, labai mažas radialinis mušimas, rekomenduojamas savaime užsiveržiančiam gręžimo griebtuvui Nr. 341000.

Paskirtis:

Gręžimo patrono tvirtinimui gręžtuvuose, tekinimo staklėse bei kituose įrenginiuose.

Standartas:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Techninis aprašymas

Kūgio Ø D	6,35 mm
Morzės kūgio MK dydis	0
Gręžimo patrono kūgis DIN 238	B 6
Produkto rūšis	Gręžimo patrono laikiklis