

## MK kūginis laikiklis precizinis modelis, MK / gręžimo patrono kūgis: 4/24



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	342600 4/24
GTIN	4045197308672
Produktų klasė	33A

### Aprašymas

**Modelis:**

**Užgrūdintas ir nušlifluotas.** Mažas spindulinis mušimas išlieka net ir ilgai dirbant, nes ant grūdinto paviršiaus neįsispaudžia drožlės, o lengvi smūgiai nepalieka jokių įrėžų. Su MK kotu ir išstūmikliu.

**Preciziškai nušlifluotas** tvirtinimo kotas, labai mažas radialinis mušimas, rekomenduojamas savaime užsiveržiančiam gręžimo griebtuvui Nr. 341000.

**Paskirtis:**

Gręžimo patrono tvirtinimui gręžtuvuose, tekinimo staklėse bei kituose įrenginiuose.

**Standartas:**

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

### Techninis aprašymas

Gręžimo patrono kūgis DIN 238	B 24
Morzės kūgio MK dydis	4
Kūgio Ø D	23,825 mm
Produkto rūšis	Gręžimo patrono laikiklis