

HOLEX**Prailginta MK pereinamoji įvorė, MK išorinis / vidinis: 4/1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	343520 4/1
GTIN	4045197295125
Produktų klasė	32X

Aprašymas**Modelis:**

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.

Pereinamoji įvorė (vidinis kūgis mažesnis už išorinį).**Standartas:**Ähnlich **DIN 2187**.**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis	200 mm
Išorinis Ø	20 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	76 mm
Produkto rūšis	Pereinamoji įvorė