

MK kūginis laikiklis precizinis modelis, MK / gręžimo patrono kūgis: 2/22



Užsakymo data

Užsakymo numeris	342600 2/22
GTIN	4045197308597
Produktų klasė	33A

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintas ir nušlifluotas. Mažas spindulinis mušimas išlieka net ir ilgai dirbant, nes ant grūdinto paviršiaus neįsispaudžia drožlės, o lengvi smūgiai nepalieka jokių įrėžų. Su MK kotu ir išstūmikliu.

Preciziškai nušlifluotas tvirtinimo kotas, labai mažas radialinis mušimas, rekomenduojamas savaime užsiveržiančiam gręžimo griebtuvui Nr. 341000.

Paskirtis:

Gręžimo patrono tvirtinimui gręžtuvuose, tekinimo staklėse bei kituose įrenginiuose.

Standartas:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Techninis aprašymas

Gręžimo patrono kūgis DIN 238	B 22
Kūgio Ø D	21,793 mm
Morzės kūgio MK dydis	2
Produkto rūšis	Gręžimo patrono laikiklis